


底座组件

DADP-SP-G9-16-R

产品代号: 8173534

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	16
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-C1-L
符合 CD-0033 的 RSBP 分类	F1a
干净等级	ISO 等级 6
环境温度	-10 ... 60 °C
最大制动力	200 N
最大紧固扭矩	0.8 Nm
拧紧扭矩公差	± 15 %
产品重量	68 g
安装类型	通过螺纹直接安装
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 挡块	高合金钢
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 板	阳极氧化铝合金
材料信息, 螺丝	钢