

排气保护

VABD-D3-L-GN12

产品代号: 8177961

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------|------------------------------|
| 装配位置 | 任意 |
| 工作压力 MPa | 0 ... 1.2 MPa |
| 工作压力 | 0 ... 12 bar |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| PWIS 符合性 | VDMA24364 区域III |
| 防护等级 | IP54 |
| 环境温度 | -50 ... 60 °C |
| 产品重量 | 14 g |
| 安装类型 | 具有螺纹的 具有外 (内) 螺纹 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 排气螺钉 | HP PA 12 |