



电磁阀

JMFH-5-1/8

产品代号: 8820

FESTO

带手控, 不带电磁线和插座



技术参数

特性	值
阀功能	5/2 双稳
驱动类型	电气的
宽度	26 mm
标准额定流量	600 l/min
工作压力 MPa	0.15 ... 0.8 MPa
工作压力	1.5 ... 8 bar
设计结构	提动阀座
授权	c UL us - Recognized (OL)
防护等级	IP65
额定尺寸	5 mm
宽度尺寸	27 mm
排气功能	可节流
密封原则	软性
装配位置	任意
手控装置	位置锁定
先导类型	由先导控制
流动方向	不可逆
重叠	下重叠
最大切换频率	25 Hz
反向切换时间	10 ms
逻辑为0的最大正向测试脉冲	2,200 µs
逻辑为1的最大负向测试脉冲	3,700 µs
线圈的特性参数	参见电磁线圈, 需单独订购
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	-20 ... 60 °C
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-5 ... 40 °C
产品重量	260 g
电连接	通过 F 线圈, 必须另行订购
安装类型	在气路轨上 带通孔 可选
先导排气口82	M5
先导排气口84	M5
气动连接, 气口 1	G1/8
气动连接, 气口 2	G1/8
气动连接, 气口 3	G1/8
气动连接, 气口 4	G1/8
气动连接, 气口 5	G1/8
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR TPE-U(PU)
材料信息, 壳体	压铸铝