



摆动杠杆阀 L-5-1/4-B

产品代号: 8993

FESTO

具有空回程以及适合 3 mm 气管的倒钩接头。常开或常闭功能，具体视连接方式而定。

该型号产品适用于真空。



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------|-------------------|
| 阀功能 | 5/2 单电控 |
| 驱动类型 | 机械的 |
| 标准额定流量 | 550 l/min |
| 工作压力 | -0.95 ... 10 bar |
| 设计结构 | 提动阀座 |
| 额定尺寸 | 7 mm |
| 先导类型 | 直接 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 驱动力 | 71.5 N |
| 产品重量 | 360 g |
| 安装类型 | 带通孔 |
| 气动连接, 气口 1 | G1/4 |
| 气动连接, 气口 2 | G1/4 |
| 气动连接, 气口 3 | G1/4 |
| 气动连接, 气口 4 | G1/4 |
| 气动连接, 气口 5 | G1/4 |
| 材料信息, 密封 | NBR |
| 材料信息, 壳体 | 压铸铝 |