


# 双耳环支座 LN-160

产品代号: 9037

FESTO

用于耳轴安装, 气缸型号 DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU,  
AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP.



## 技术参数

特性	值
尺寸	160
基于标准	ISO 15552 (以前还包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-40 ... 150 °C
产品重量	6,234 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 安装件	球状石墨铸铁