

关节轴承 SGS-M10

产品代号: 9256

FESTO

带六角螺母,用于气缸耳轴安装(活塞杆侧面),符合DIN ISO 8139标准.



技术参数

特性	值
尺寸	M10
基于标准	ISO 12240-4
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-40 ... 150 °C
产品重量	89 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 外环	黄铜
材料信息, 壳体	钢, 镀锌
材料信息, 内环	钢
材料信息, 螺母	钢, 镀锌