


穿板式快拧接头 SCK-PK-3-KU

产品代号: 9387

FESTO

聚合体设计结构.



技术参数

特性	值
额定尺寸	2.4 mm
装配位置	任意
设计	舱壁
包装数量	10
整个温度范围内的气源压力	-0.095 ... 1 MPa
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 10 bar
整个温度范围内的气源压力	-13.775 ... 145 psi
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
气动连接, 气口 1	用于气管外径 4 mm 用于倒钩式接头, 内径 3mm, 带螺母
气动连接, 气口 2	用于气管外径 4 mm 用于倒钩式接头, 内径 3mm, 带螺母
材料信息, 联合螺母	POM
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 螺母	POM
材料- 接头	POM