


限位閥 SDK-4-PK-3

料號: 10033

FESTO

具滾珠驅動器



技術參數

| 特性 | 值 |
|-----------------|-------------------------------|
| 閥功能 | 3/2 常閉, 單穩態 |
| 驅動類型 | 機械的 |
| 標準額定流量 | 16 l/min |
| 操作壓力 | 0 ... 8 bar |
| 設計結構 | 球形座 |
| 復位類型 | 機械彈簧 |
| 額定尺寸 | 0.6 mm |
| 排氣功能 | 可節流 |
| 密封原理 | 軟性 |
| 嚮導類型 | 直接 |
| 流量方向 | 不可逆 |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介質溫度 | -10 ... 80 °C |
| 環境溫度 | -10 ... 80 °C |
| 驅動力 | 17 N |
| 安裝類型 | 具通孔 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | PK-3 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | PK-3 |
| 氣壓連接, 氣口 3 | 非管道式 |