


排氣節流閥 GRE-1/8-NPT

料號: 10057

FESTO

具銲接金屬消音器



技術參數

特性	值
閥功能	流量控制及消音器功能
氣壓連接, 氣口 1	1/8 NPT
可調元件	開槽頭螺絲
安裝類型	具螺紋的
Standard flow rate 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 520 l/min
操作壓力	0 ... 10 bar
環境溫度	-10 ... 70 °C
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 ... 70 °C
材料備註	符合 RoHS