



# 電磁閥

## JMFH-5-1/2

料號: 10166

FESTO

具手動控制，不具電磁線圈和插座，電磁線圈和插座需另外訂購。



## 技術參數

| 特性                     | 值                                           |
|------------------------|---------------------------------------------|
| 閥功能                    | 5/2 雙穩態                                     |
| 驅動類型                   | 電動                                          |
| 寬度                     | 52 mm                                       |
| 標準額定流量                 | 4,500 l/min                                 |
| Operating pressure MPa | 0.2 ... 0.8 MPa                             |
| 操作壓力                   | 2 ... 8 bar                                 |
| 設計結構                   | 提動閥座                                        |
| 授權                     | c UL us - Recognized (OL)                   |
| 防護等級                   | IP65                                        |
| 額定尺寸                   | 14 mm                                       |
| 網柵尺寸                   | 69 mm                                       |
| 排氣功能                   | 可節流                                         |
| 密封原理                   | 軟性                                          |
| 裝配位置                   | 任何                                          |
| 手動控制                   | 位置鎖定                                        |
| 嚮導類型                   | 由嚮導控制                                       |
| 流量方向                   | 不可逆                                         |
| Overlap                | Underlap                                    |
| b 值                    | 0.3                                         |
| C 值                    | 19.5 l/sbar                                 |
| 最大切換頻率                 | 25 Hz                                       |
| 反向切換時間                 | 20 ms                                       |
| 最大正向測試脈衝具 logic 0      | 2,200 µs                                    |
| 最大負向測試脈衝具 logic 1      | 3,700 µs                                    |
| 線圈的特性參數                | See solenoid coil, to be ordered separately |
| 操作介質                   | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]               |
| 注意: 操作和嚮導介質            | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)                          |
| 耐腐蝕等級 CRC              | 1 - Low corrosion stress                    |
| PWIS conformity        | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| 儲藏溫度                   | -20 ... 60 °C                               |
| 介質溫度                   | -10 ... 60 °C                               |
| 環境溫度                   | -5 ... 40 °C                                |
| 產品重量                   | 1,210 g                                     |
| 電氣連接                   | 通過 F 線圈，必須另行訂購                              |
| 安裝類型                   | 在底座模塊上<br>具通孔<br>選配                         |
| 嚮導排氣口 82               | M5                                          |
| 嚮導排氣口 84               | M5                                          |
| 氣壓連接，氣口 1              | G1/2                                        |
| 氣壓連接，氣口 2              | G1/2                                        |
| 氣壓連接，氣口 3              | G1/2                                        |
| 氣壓連接，氣口 4              | G1/2                                        |
| 氣壓連接，氣口 5              | G1/2                                        |
| 材料備註                   | 符合 RoHS                                     |
| Material seals         | NBR<br>TPE-U(PU)                            |
| Material housing       | 壓鑄鋁                                         |