


插頭插座

NECU-M-B12G5-C2-PB

料號: 1067905

FESTO



技術參數

特性	值
基於標準	EN 61076-2-101 EN 61984
產品重量	48.7 g
電氣連接 1	直式插座, M12x1, 5-pin, B編碼, 遮蔽式
插頭編碼	B
電氣連接 2	螺絲端子, 可篩選
工作電壓範圍 DC	0 ... 125 V
工作電壓範圍 AC	0 ... 125 V
在40°C時的可接受電流負載	4 A
浪湧強度	1.5 kV
傳輸特性	DIN EN 50173 / CAT 5
容許的電纜直徑	6 ... 8 mm
端子截面	0.14 ... 0.75 mm ²
防護等級	IP67
環境溫度	-25 ... 85 °C
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
污染程度	3
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
Material housing	牙鑄鋅 鍍鎳
Material electrical contact	黃銅 鍍金