



# 插頭

## NECU-S-M8G4-C2

料號: 1068198

FESTO



### 技術參數

特性	值
符合標準	EN 61076-2-104
連接頻率	100
Cable outlet	直的
產品重量	9.1 g
Electrical connection 1, design	圓形
Electrical connection 1, connection type	插頭
Electrical connection 1, connection technology	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
Electrical connection 1, number of pins/wires	4
Electrical connection 1, type of mounting	Screw lock with A/F9
Electrical connection 2, connection technology	螺紋介面
工作電壓範圍 DC	0 ... 30 V
工作電壓範圍 AC	0 ... 30 V
在40°C時的可接受電流負載	4 A
浪湧強度	0.8 kV
電纜直徑	3.5 ... 5 mm
導體的額定截面	0.14 ... 0.5 mm <sup>2</sup>
防護等級	IP67
Note on degree of protection	裝配狀態
環境溫度	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
污染程度	3
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
Material housing	PA
外殼顏色	黑色
Material screw-type lock	Nickel-plated brass
Material electrical contact	Brass, gold-plated