


軸配件 EAMM-A-D19-28A

料號: 1081659

FESTO

Suitable for electric drives.



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
防護等級	IP40
環境溫度	-10 ... 60 °C
可傳遞扭矩	1.1 Nm
產品重量	80 g
Interface code, actuator	D19A
Interface code, motor in	28A
材料備註	符合 RoHS