



油壓緩衝器

DYSR-32-60-Y5

料號: 1138649

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	32
行程	60 mm
緩衝	可調節
裝配位置	任何
位置檢測	無
最大衝擊速度	3 m/s
復位時間短	0.6 s
復位時間長	3 s
操作模式	單動 推的動作
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-10 ... 80 °C
緩衝長度	60 mm
最大制動力	6,400 N
單位行程的最大能量消耗	384 J
每小時的最大能源消耗	330,000 J
最大殘餘能量	2 J
復位力	18 N
產品重量	1,355 g
安裝類型	具鎖定螺帽
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material housing	鋼, 鍍鋅
Material piston rod	High alloy steel, hardened