


壓力錶

PAGL-HP3-63-60-G14

料號: 1166938

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|---------------------------|---|
| 顯示範圍【bar】 | 0 ... 60 bar |
| Display range | 0 ... 6 MPa 0 ... 870 psi |
| 符合標準 | EN 837-1 |
| 壓力錶的額定尺寸 | 63 |
| 設計結構 | Bourdon-管壓力錶 |
| 安裝類型 | 線路安裝 |
| 操作介質 | 惰性氣體 中性液體 |
| Operating pressure MPa | 0 ... 6 MPa |
| 操作壓力 | 0 ... 60 bar |
| Operating pressure | 0 ... 870 psi |
| 可變負載係數 | 0.66 |
| 測量精度等級 | 1,6 |
| 防護等級 | IP65 |
| 儲藏溫度 | -40 ... 70 °C |
| 介質溫度 | 0 ... 60 °C |
| 環境溫度 | 0 ... 60 °C |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| 連接的位置 | 後側中心 |
| 氣壓連接 | G1/4 |
| 材料與介質接觸 | 黃銅 |
| Material of threaded plug | 黃銅 |
| Material housing | 鋼 |
| Material screen | PS |
| 外殼顏色 | 銀 |
| 產品重量 | 80 g |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 無乙炔 無氧氣 |
| 刻度 | Triple scale Bar (外部) MPa (outer scale) psi (內部) |