


電磁線圈

MSN1G-24DC-OD

料號: 123060

FESTO

用於DC電壓, 不具插頭插座.



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
最小提取時間	10 ms
循環功率	100 %
線圈的特性參數	24 V DC: 2.5 W
容許的電壓波動	-15 % / +10 %
授權	c UL us - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
介質溫度	-10 ... 50 °C
防護等級	IP65
環境溫度	-10 ... 50 °C
產品重量	80 g
電氣連接	3-pin Plug pattern type A to EN 175301-803 符合DIN EN 175301-803標準
安裝類型	夾緊 具固定夾 具配件
Material housing	PA
Material electrical contact	鋼
Material winding	銅