


聯軸器

EAMC-40-66-15-20

料號: 123845

FESTO

用於具步進馬達的機電驅動器



技術參數

特性	值
支架直徑 1	15 mm
支架直徑2	20 mm
尺寸	40
額定長度	66 mm
裝配位置	任何
最高速度	6,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
環境溫度	-25 ... 60 °C
質量慣性力矩	42.3 kgmm ²
可傳遞扭矩	21 Nm
產品重量	139 g
材料備註	符合 RoHS