


指示插件 MCL

料號: 12611

FESTO



技術參數

特性	值
產品重量	13 g
電氣連接	Plug pattern type A to EN 175301-803 插頭 符合DIN EN 175301-803標準
額定工作電壓 DC	24 V
額定工作電壓, AC	24 V
線頻率	0 ... 60 Hz
容許的電壓波動	+/- 15 %
防護等級	IP65 符合 IEC 60529
環境溫度	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA6 加強