


直角式插頭插座 SIE-WD-TR

料號: 12956

FESTO



技術參數

特性	值
符合標準	EN 61076-2-101 EN 61984
安裝類型	具套筒螺帽
產品重量	13 g
電氣連接	4-pin 直角式插座 / 螺紋介面 M12x1
插頭編碼	A
工作電壓範圍 DC	0 ... 250 V
工作電壓範圍 AC	0 ... 250 V
在40°C時的可接受電流負載	4 A
浪湧強度	2.5 kV
容許的電纜直徑	4 ... 6 mm
端子截面	0.25 ... 0.75 mm ²
防護等級	IP67
環境溫度	-25 ... 85 °C
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
污染程度	3
耐腐蝕等級 CRC	4 - Very high corrosion stress
Material housing	PA
外殼顏色	透明
Material of union nut	PA
Material seals	CR FPM
Material electrical contact	黃銅 白銅塗層