

直線驅動器


DGC-K-40- -

料號: 1312503

★ Kernprogramm

其它行程長度按需要提供。參見型錄頁(PDF)上的特徵負載值

FESTO



技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置。

特性	值
行程	1 ... 8,500 mm
活塞直徑	40 mm
緩衝	PPV: 兩端具可調的氣緩衝
裝配位置	任何
位置檢測	用於近接感測器
多樣型	兩側都有供氣口 標準活塞 延伸活塞
Operating pressure MPa	0.2 ... 0.8 MPa
操作壓力	2 ... 8 bar
操作模式	雙動
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
ATEX(防爆) 標準-氣體	II 2G
ATEX(防爆) 標準-灰塵	II 3D
防氣爆	Ex h IIC T4 Gb X
防塵爆	Ex h IIIIC T120°C Dc X
周遭防爆溫度	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
環境溫度	-10 ... 60 °C
緩衝長度	30 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	754 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	754 N
其它可用接口	參見產品圖紙
安裝類型	具配件
材料備註	符合 RoHS
Material cover	壓鑄鋁
Material seals	NBR TPE-U(PU)