

氣囊夾爪

DHEB-8-E-U-S-P

料號: 1320820

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	8
波紋行程	3.5 mm
最小可夾取尺寸	8 mm
最大可夾取直徑	11 mm
裝配位置	任何
操作模式	單動 已關閉
夾爪功能	Adaptive
設計結構	可收縮膜片 有導向的動作順序
導向	基本導向
位置檢測	無
操作壓力	5 ... 8 bar
復位壓力	< 1 bar
夾爪的最大工作頻率	<= 4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	10 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	30 ms
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Food-safe	See Supplementary material information
環境溫度	5 ... 60 °C
波紋管平均更換間隔	1 Mio SP
有效負載參考值	0.08 kg
產品重量	16 g
安裝類型	具外 (公) 螺紋 具鎖定螺帽 選配
氣壓連接	M3
材料備註	符合 RoHS
Material bellows	VMQ (矽膠)
Material housing	鋁 電鍍