

L型快插式螺紋接頭

QSML-B-1/8-4-20

料號: 132110
將停止供貨的產品

FESTO

360° orientable, male thread with external hexagon.
Type to be discontinued. Available until 2018. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
尺寸	Mini型
額定尺寸	2.5 mm
柱頭螺栓上的密封件類型	外表層
裝配位置	任何
容器尺寸	20
設計結構	推/拉原理
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 10 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
耐腐蝕等級 CRC	1
環境溫度	-10 ... 60 °C
授權	Germanischer Lloyd
最大緊固扭矩	7 Nm
產品重量	6 g
氣壓連接, 氣口 1	外螺紋 R1/8
氣壓連接, 氣口 2	用於4mm 外徑的氣管
釋放環的顏色	藍色
材料備註	符合 RoHS
外殼的材料訊息	PBT
釋放環的材料訊息	POM
氣管密封的材料訊息	NBR
軟管夾緊段的材料訊息	高合金鋼, 耐腐蝕