

# Y型插入接頭 QSY-B-M5-6-20

料號: 132159  
將停止供貨的產品

FESTO

360° orientable, male thread with external hexagon.  
Type to be discontinued. Available until 2018. See Support Portal  
for alternative products.



## 技術參數

特性	值
尺寸	標準
額定尺寸	1.4 mm
柱頭螺栓上的密封件類型	密封圈
裝配位置	任何
容器尺寸	20
設計結構	推/拉原理
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 10 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
耐腐蝕等級 CRC	1
環境溫度	-10 ... 60 °C
授權	Germanischer Lloyd
最大緊固扭矩	1.5 Nm
產品重量	16 g
輸出數量	2
輸送管線的數量	1
氣壓連接, 氣口 1	外螺紋 M5
氣壓連接, 氣口 2	用於6mm 外徑的氣管
釋放環的顏色	藍色
材料備註	符合 RoHS
外殼的材料訊息	PBT
釋放環的材料訊息	POM
氣管密封的材料訊息	NBR
軟管夾緊段的材料訊息	高合金鋼, 耐腐蝕