


# T形快插接頭 NPQP-T-Q6-Q4

料號: 132566

FESTO

此型號將被停用至2013



## 技術參數

| 特性          | 值                            |
|-------------|------------------------------|
| 尺寸          | 標準                           |
| 額定尺寸        | 2.3 mm                       |
| 設計結構        | 推/拉原理                        |
| 溫度取決於操作壓力   | -0.95 ... 10 bar             |
| 操作介質        | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7::-] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行                       |
| 耐腐蝕等級 CRC   | 4                            |
| 環境溫度        | -20 ... 60 °C                |
| 產品重量        | 9 g                          |
| 氣壓連接, 氣口 1  | 用於6mm 外徑的氣管                  |
| 氣壓連接, 氣口 2  | 用於4mm 外徑的氣管                  |
| 材料備註        | 含有 PWIS<br>符合 RoHS           |
| 外殼的材料訊息     | PP                           |
| 軟管夾緊段的材料訊息  | 高合金鋼, 耐腐蝕                    |