


Cartridge QSPLLKG18-5/16-U

料號: 132952

FESTO

具插入式連接, L型



技術參數

特性	值
尺寸	標準
額定尺寸	5.2 mm
裝配置	任何
設計	L-shape, long
容器尺寸	10
設計結構	推/拉原理
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
Maritime classification	see certificate
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7::-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-5 ... 60 °C
產品重量	8.1 g
安裝類型	Mounting pin
氣壓連接, 氣口 1	Cartridge 18 mm
氣壓連接, 氣口 2	用於5/16" 外徑的氣管
Ambient temperature Fahrenheit	23 ... 140 °F
釋放環的顏色	灰色
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PA-加強
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	高合金鋼, 耐腐蝕