


插入接頭 NPQP-D-R18-Q8-FD

料號: 133154

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|---------------------------------|--|
| 尺寸 | 標準 |
| 額定尺寸 | 5.3 mm |
| 設計 | 直式結構 |
| 容器尺寸 | 1 |
| 設計結構 | 推/拉原理 |
| 溫度取決於操作壓力 | -0.95 ... 10 bar |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 4 - Very high corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| 環境溫度 | -20 ... 60 °C |
| 產品重量 | 4.5 g |
| 安裝類型 | External hex A/F 17 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | 外螺紋 R1/8 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | For tubing outside diameter 8 mm |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material housing | PP |
| Material of tube retaining claw | 高合金鋼, 耐腐蝕 |