


# 制動阻力

## CACR-KL2-67-W1800

料號: 1336617

FESTO



### 技術參數

| 特性                                      | 值  |
|---|--|
| 尺寸                                      | 600  |
| 裝配位置                                    | 自由對流<br>垂直                                 |
| Pulse energy, braking resistor at 380 V | 10,800 Ws                                  |
| Pulse energy, braking resistor at 780 V | 10,800 Ws                                  |
| 35% 的功率周期以及 20°C 時的性能                   | 1,800 W                                    |
| 額定功率, 制動阻力                              | 720 W                                      |
| Rated output, braking resistor at 380 V | 720 W                                      |
| Rated output, braking resistor at 780 V | 720 W                                      |
| 阻力係數                                    | 67 Ohm                                     |
| 授權                                      | c CSA us (OL)<br>c UL us - Recognized (OL) |
| PWIS conformity                         | VDMA24364 zone III                         |
| 防護等級                                    | IP65                                       |
| 環境溫度                                    | 0 ... 50 °C                                |
| 產品重量                                    | 4,000 g                                    |
| 安裝類型                                    | 具通孔<br>具配件<br>選配                           |
| 材料備註                                    | 符合 RoHS                                    |