


夾緊軸套

EAMH-110-19-C34-P

料號: 1354106

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	110
裝配位置	任何
最高速度	5,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
環境溫度	-10 ... 60 °C
質量慣性力矩	33.3 kgmm ²
產品重量	230 g
材料備註	符合 RoHS