


# 多管接頭 KM-22-B

料號: 13694

FESTO



## 技術參數

特性	值
額定尺寸	4 mm
容額尺寸	1
Operating pressure MPa	-0.095 ... 0.8 MPa
操作壓力	-0.95 ... 8 bar
Operating pressure	-13.775 ... 116 psi
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
連接口的最大數量	22
氣壓連接	For tubing outside diameter 3 mm For tubing outside diameter 4 mm For tubing outside diameter 6 mm
材料備註	符合 RoHS