

倒鉤接頭 CRCN-1/8-PK-3

料號: 13969

FESTO

耐腐蝕, 具密封圈, 用於塑料氣管 PAN, PUN, PL, PP, PU.



技術參數

特性	值
額定尺寸	2.5 mm
柱頭螺栓上的密封件類型	密封圈
容器尺寸	10
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 10 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7::-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
環境溫度	0 ... 60 °C
產品重量	7.52 g
氣壓連接, 氣口 1	外螺紋 G1/8
氣壓連接, 氣口 2	For tubing outside diameter 4 mm
材料備註	符合 RoHS
Material housing	高合金鋼, 耐腐蝕
Material of threaded seal	PA-加強 TPE-U(PU)