


# 端板組件 NEV-3DA/DB-NPT

料號: 13997

FESTO

用於氣路板組裝於標準氣路板底座。



## 技術參數

| 特性              | 值                             |
|-----------------|-------------------------------|
| 寬度              | 190 mm                        |
| 操作壓力            | 0 ... 16 bar                  |
| 操作介質            | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 注意: 操作和嚮導介質     | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)            |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L             |
| 介質溫度            | -10 ... 60 °C                 |
| 環境溫度            | -10 ... 60 °C                 |
| 底座的安裝方法         | 具通孔                           |
| 閥的安裝方式          | 具螺紋的                          |
| 氣壓連接, 氣口 1      | NPT1-11 1/2                   |
| 氣壓連接, 氣口 3      | NPT1-11 1/2                   |
| 氣壓連接, 氣口 5      | NPT1-11 1/2                   |