


插頭插座 MSSD-E

料號: 14098

FESTO

用於電磁線圈和閥，連接孔樣式針對JMEH，MEH和MOEH 閥。



技術參數

特性	值
安裝類型	通過M3中心螺絲安裝在電磁閥上
裝配位置	任何
產品重量	8 g
電氣連接 1	Angled socket, square design, 3-pin, type C
電氣連接 2	螺紋介面
工作電壓範圍 DC	0 ... 300 V
工作電壓範圍 AC	0 ... 250 V
在40°C時的可接受電流負載	6 A
電纜螺紋連接	Pg7
電纜直徑	6 ... 8 mm
端子截面	0.75 mm ²
防護等級	IP65
環境溫度	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
污染程度	3
Material housing	PA-加強
外殼顏色	黑色
Material seals	NBR