



旋轉驅動器 DRRD-20-180-FH-Y9A

料號: 1427379

★ Kernprogramm

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| 尺寸 | 20 |
| 緩衝角度 | 72 deg |
| 兩側擺動角度的設定範圍 | +10 /-190 deg |
| 擺動角度 | 180 deg |
| 緩衝 | Y9: 一般內部液壓緩衝 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 設計結構 | 齒輪齒條機構 |
| 位置檢測 | 用於近接感測器 |
| Operating pressure MPa | 0.2 ... 1 MPa |
| 操作壓力 | 2 ... 10 bar |
| 操作模式 | 雙動 |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 2.41 Nm |
| 容許的質量慣性矩 | 0.125 kgm ² |
| 產品重量 | 883 g |
| 安裝類型 | 具通孔 具內 (母) 螺紋 選配 |
| 氣壓連接 | M5 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material of drive shaft | 熱處理鋼 |
| Material cover | 鍛造鋁合金 電鍍 |
| Material seals | NBR TPE-U(PU) |
| Material housing | 鍛造鋁合金 光滑處理 |