

軸配件 EAMM-A-R38-40G

料號: 1456623

FESTO

Suitable for electric drives.



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
防護等級	IP40
環境溫度	-10 ... 60 °C
可傳遞扭矩	4.4 Nm
產品重量	330 g
Interface code, actuator	R38
Interface code, motor in	40G
材料備註	符合 RoHS