


# 聯軸器

## EAMC-67-62-24-32

料號: 1485796

FESTO



### 技術參數

| 特性              | 值                     |
|-----------------|-----------------------|
| 支架直徑 1          | 24 mm                 |
| 支架直徑2           | 32 mm                 |
| 尺寸              | 67                    |
| 額定長度            | 62 mm                 |
| 裝配位置            | 任何                    |
| 最高速度            | 4,500 1/min           |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L        |
| 儲藏溫度            | -25 ... 60 °C         |
| 相對空氣濕度          | 0 - 95 %              |
| 環境溫度            | -25 ... 60 °C         |
| 質量慣性力矩          | 280 kgmm <sup>2</sup> |
| 可傳遞扭矩           | 143 Nm                |
| 產品重量            | 428 g                 |
| 材料備註            | 符合 RoHS               |