


導向單元 FENG-32-250-KF

料號: 150289

FESTO

具迴圈滾珠軸承導軌, 用於防旋轉, 提供高精度引導。



技術參數

特性	值
尺寸	32
行程	250 mm
裝配置置	任何
導向	迴圈滾珠軸承導向
設計結構	導向
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-20 ... 80 °C
最大輸出力Fy	750 N
Max. force Fy static	1,020 N
最大輸出力Fz	750 N
Max. force Fz static	1,020 N
最大扭矩Mx	28 Nm
Mx靜態時的最大扭矩	38 Nm
最大扭矩My	34 Nm
My靜態時的最大扭矩	46 Nm
最大扭矩Mz	34 Nm
Mz靜態時的最大扭矩	46 Nm
置換力	15 N
產品重量	1,980 g
安裝類型	具內 (母) 螺紋
材料備註	符合 RoHS
Material of guide component	熱處理鋼
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy