



# 螺栓氣壓缸

## EGZ-6-10

料號: 15034

FESTO

缸體兩端具外螺紋。



## 技術參數

| 特性                                                    | 值                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 行程                                                    | 10 mm                         |
| 活塞直徑                                                  | 6 mm                          |
| 緩衝                                                    | 無緩衝                           |
| 裝配位置                                                  | 任何                            |
| 操作模式                                                  | 單動<br>推的動作                    |
| 設計結構                                                  | 活塞<br>活塞桿<br>氣壓缸缸筒            |
| 位置檢測                                                  | 無                             |
| 多樣型                                                   | 單端活塞桿                         |
| 操作壓力                                                  | 2 ... 8 bar                   |
| 操作介質                                                  | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 耐腐蝕等級 CRC                                             | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity                                       | VDMA24364-B2-L                |
| 環境溫度                                                  | -20 ... 80 °C                 |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)          | 14 N                          |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 13.9 N                        |
| 安裝類型                                                  | 具外 (公) 螺紋<br>具鎖定螺帽<br>選配      |
| 氣壓連接                                                  | M3                            |
| Material cover                                        | POM                           |
| Material seals                                        | TPE-U(PU)                     |
| Material housing                                      | 黃銅<br>鍍鎳                      |
| Material piston rod                                   | 高合金鋼                          |