

近接感測器 SIEN-4B-PS-K-L

料號: 150362

FESTO

電感式, 具標準開關距離.



技術參數

特性	值
符合標準	EN 60947-5-2
授權	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
額定切換距離	0.8 mm
可靠的切換距離	0.64 mm
縮小係數	鋁 = 0.4 不鏽鋼, St 18/8 = 0.7 銅 = 0.3 黃銅 = 0.4 鋼, St 37 = 1.0
環境溫度	-25 ... 70 °C
重複精度	0.04 mm
開關輸出	PNP
切換元件功能	常開觸點
最大切換頻率	3,000 Hz
最大切換頻率, DC	3,000 Hz
最大輸出電流	200 mA
電壓降	2 V
短路強度	脈衝調制
工作電壓範圍 DC	10 ... 30 V
殘餘波動	10 %
無效電流	≤ 10 mA
極性保護	用於所有電接口
電氣連接	3芯 電纜
電纜長度	2.5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
尺寸	4 mm
安裝類型	夾緊 齊平
產品重量	48 g
Material housing	高合金鋼, 耐腐蝕
工作狀態顯示	黃色 LED
防護等級	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L