



# 近接感測器 SIEN-M5B-PS-S-L

料號: 150371

FESTO

電感式, 具標準開關距離.



## 技術參數

特性	值
符合標準	EN 60947-5-2
授權	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
材料備註	符合 RoHS
額定切換距離	0.8 mm
環境溫度	-25 ... 70 °C
恆定條件下的重複精度	0,01 mm
開關輸出	PNP
切換元件功能	常開觸點
最大切換頻率	5,000 Hz
最大輸出電流	200 mA
短路強度	脈衝調制
工作電壓範圍 DC	10 ... 30 V
極性保護	用於所有電接口
電氣連接	3-pin M8x1 插頭
尺寸	M5x0,5
緊固扭矩	1.5 Nm
安裝類型	齊平
產品重量	4.3 g
Material housing	PA 高合金鋼, 耐腐蝕
工作狀態顯示	黃色 LED
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 70 °C
防護等級	IP67
浪湧強度	1 kV
耐腐蝕等級 CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
污染程度	3