


# 近接感測器 SIEN-M8B-NS-K-L

料號: 150384

FESTO

電感式, 具標準開關距離.



## 技術參數

| 特性   | 值  |
|--|--|
| 符合標準   | EN 60947-5-2   |
| 授權   | RCM Mark<br>c UL us - Listed (OL)  |
| CE 符號 (參見符合的標準)                                      | 根據 EU-EMV 指導原則   |
| 材料備註   | 符合 RoHS  |
| 額定切換距離   | 1.5 mm   |
| 可靠的切換距離  | 1.21 mm  |
| 縮小係數   | 鋁 = 0.25<br>不鏽鋼, St 18/8 = 0.7<br>銅 = 0.2<br>黃銅 = 0.35<br>鋼, St 37 = 1.0 |
| 環境溫度   | -25 ... 70 °C  |
| 恆定條件下的重複精度   | 0,07 mm  |
| 開關輸出   | NPN  |
| 切換元件功能   | 常開觸點   |
| 滯後   | <= 0.07 mm   |
| 最大切換頻率   | 5,000 Hz   |
| 最大輸出電流   | 200 mA   |
| 電壓降  | <= 2 V   |
| 電感式保護迴路  | 整合的  |
| 短路強度   | 脈衝調制   |
| 工作電壓範圍 DC  | 10 ... 30 V  |
| 殘餘波動   | ± 10%  |
| 無效電流   | <= 10 mA   |
| 極性保護   | 用於所有電接口  |
| 電氣連接   | 電纜   |
| 電纜長度   | 2.5 m  |
| Material cable sheath                                | TPE-U(PUR)   |
| 尺寸   | M8x1   |
| 安裝類型   | 具鎖定螺帽<br>齊平  |
| 產品重量   | 53 g   |
| Material housing                                     | PA<br>高合金鋼, 耐腐蝕  |
| 工作狀態顯示   | 黃色 LED   |
| Ambient temperature with flexible cable installation | -5 ... 70 °C   |
| 防護等級   | IP65<br>IP67   |
| 耐腐蝕等級 CRC  | 2 - Moderate corrosion stress  |
| PWIS conformity                                      | VDMA24364-B2-L   |