

# 近接感測器 SMEO-4U-S-LED-24 B



料號: 151526

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

具磁簧和 LED, 不具安裝組件.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## 技術參數

特性	值
設計	圓形
授權	RCM Mark
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
測量原則	磁簧磁鐵
環境溫度	-20 ... 60 °C
重複精度	0.2 mm
開關輸出	具觸點, 雙極性
切換元件功能	常開觸點
開啟時間	<= 0.5 ms
關閉時間	0.03 ms
最大切換頻率	800 Hz
最大輸出電流	500 mA
最大接點容量 DC	10 W
電感式保護迴路	和MZ-, MY-, ME 線圈匹配
短路強度	否
工作電壓範圍 DC	12 ... 27 V
殘餘波動	10 %
極性保護	否
Electrical connection 1, connection type	插頭
Electrical connection 1, connection technology	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
安裝類型	具配件
裝配位置	任何
產品重量	6 g
Material housing	PET
工作狀態顯示	黃色 LED
防護等級	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L