


擺動法蘭 SNGL-200

料號: 151535

FESTO

Suitable clevis foot LSNG, LSNSG.



技術參數

特性	值
尺寸	200
符合標準	ISO 15552 (之前包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-40 ... 90 °C
產品重量	3,713 g
Material mounting	壓鑄鋁
Material bearing	塑料的
Material screws	鋼 經過電鍍