

# 單向節流閥 GRLA-10-UNF-B

料號: 151572

FESTO



## 技術參數

特性	值
閥功能	單向節流閥功能, 用於排氣
氣壓連接, 氣口 1	10-32 UNF-2B
氣壓連接, 氣口 2	10-32 UNF-2A
可調元件	開槽頭螺絲
安裝類型	具螺紋的
操作壓力	0.2 ... 10 bar
環境溫度	-10 ... 60 °C
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
介質溫度	-10 ... 60 °C
額定尺寸	2 mm
材料備註	符合 RoHS