

# 導向單元


## FEN-5/16"-3/8"- -GF

料號: 151720

FESTO

具一般軸承導軌, 用於防旋轉, 提供高精度引導.

Type to be discontinued. Available until 2021. See Support Portal for alternative products.



## 技術參數

特性	值
尺寸	5/16"
行程	0.04 ... 10 "
裝配位置	任何
導向	普通軸承導向
設計結構	導向
環境溫度	-4 ... 176 °F
置換力	15 N
每 10 mm 行程所增加的重量	10 g
0 mm行程時的基本重量	332 g
安裝類型	具內 (母) 螺紋
Material of guide component	高合金鋼
Material housing	壓鑄鋁