



直線驅動器

DGO-16- -PPV-A-B

料號: 15222

FESTO

用於近接感測, 具磁性耦合



技術參數

| 特性 | 值 |
|--|-------------------------------|
| 行程 | 10 ... 2,500 mm |
| 活塞直徑 | 16 mm |
| 緩衝 | PPV: 兩端具可調的氣緩衝 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 驅動器原理 | 作用力鎖定 (磁性) |
| 位置檢測 | 用於近接感測器 |
| 操作壓力 | 1.7 ... 7 bar |
| 操作模式 | 雙動 |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 環境溫度 | -20 ... 60 °C |
| 緩衝長度 | 14 mm |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 121 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 121 N |
| 每 10 mm 行程的附加質量係數 | 3 g |
| 0 mm行程時的基本重量 | 620 g |
| 氣壓連接 | M5 |
| Material cover | 鋁 |
| Material seals | NBR TPE-U(PU) |
| Material housing | 高合金鋼 |