



直線驅動器

DGO-40- -PPV-A-B

料號: 15226

FESTO

用於近接感測, 具磁性耦合



技術參數

特性	值
行程	10 ... 4,000 mm
活塞直徑	40 mm
緩衝	PPV: 兩端具可調的氣緩衝
裝配位置	任何
驅動器原理	作用力鎖定 (磁性)
位置檢測	用於近接感測器
操作壓力	1.3 ... 7 bar
操作模式	雙動
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-20 ... 60 °C
緩衝長度	23 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	754 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	754 N
每 10 mm 行程的附加質量係數	8 g
0 mm行程時的基本重量	3,920 g
氣壓連接	G1/4
Material cover	鋁
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	高合金鋼