


# 直線驅動器

## DGO-1/2"- -P-A-B

料號: 15227

FESTO

用於近接式感測，無桿，磁性耦合  
Old part no. 13003431



## 技術參數

特性	值
行程	0.04 ... 157 "
活塞直徑	1/2"
緩衝	P: 兩端具彈性緩衝環/板
導向	普通軸承導向
操作壓力	2 ... 7 bar
操作模式	雙動
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-20 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	68 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	68 N
氣壓連接	10-32 UNF-2B