


# 旋轉驅動器 DRRD-35-180-FH-PA

料號: 1526825

★ Kernprogramm

FESTO



## 技術參數

| 特性  | 值                             |
|---|-------------------------------|
| 尺寸  | 35                            |
| 緩衝角度  | 36 deg                        |
| 兩側擺動角度的設定範圍                                   | +10 /-150 deg                 |
| 擺動角度  | 180 deg                       |
| 緩衝  | P: 兩端具彈性緩衝環/板                 |
| 裝配位置  | 任何                            |
| 設計結構  | 齒輪齒條機構                        |
| 位置檢測  | 用於近接感測器                       |
| Operating pressure MPa                        | 0.3 ... 0.8 MPa               |
| 操作壓力  | 3 ... 8 bar                   |
| 操作模式  | 雙動                            |
| 操作介質  | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質                                   | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)            |
| PWIS conformity                               | VDMA24364 zone III            |
| 環境溫度  | -10 ... 60 °C                 |
| Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 15.8 Nm                       |
| 容許的質量慣性矩                                      | 0.25 kgm <sup>2</sup>         |
| 產品重量  | 4,510 g                       |
| 安裝類型  | 具通孔<br>具內 (母) 螺紋<br>選配        |
| 氣壓連接  | G1/8                          |
| 材料備註  | 符合 RoHS                       |
| Material of drive shaft                       | 熱處理鋼                          |
| Material cover                                | 鋁<br>電鍍                       |
| Material seals                                | NBR<br>TPE-U(PU)              |
| Material housing                              | 鍛造鋁合金<br>光滑處理                 |