


逆止閥 HA-1/8-QS-8

料號: 153452

FESTO

從外螺紋到QS快插接頭的流量。
該型號適用於真空。



技術參數

| 特性 | 值 |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 閥功能 | 單向功能 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | R1/8 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | QS-8 |
| 安裝類型 | 具螺紋的 |
| 標準額定流量 | 331 l/min |
| 操作壓力 | -1 ... 10 bar |
| 環境溫度 | 0 ... 60 °C |
| Material housing | 鍍鎳黃銅 |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Min. differential pressure, opening | 0.1 bar |
| Min. differential pressure, closing | 0.2 bar |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 產品重量 | 22 g |
| 材料備註 | 符合 RoHS |