



截止閥

HE-2-QS-12

料號: 153470

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| 閥功能 | 2/2 雙穩態 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | QS-12 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | QS-12 |
| 驅動類型 | 手動 |
| 安裝類型 | Direct mounting via through-holes 線路安裝 選配 |
| 標準額定流量 | 788.4 l/min |
| 額定尺寸 | 4.7 mm |
| Operating pressure MPa | -0.095 ... 1 MPa |
| 操作壓力 | -0.95 ... 10 bar |
| 環境溫度 | 0 ... 60 °C |
| Material housing | PBT-加強 |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 密封原理 | 軟性 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 設計結構 | 活塞滑塊 |
| 嚮導類型 | 直接 |
| 流量方向 | 可反向 |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 無塵室等級 | ISO class 4 |
| 介質溫度 | 0 ... 60 °C |
| 產品重量 | 47 g |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material seals | NBR |